

Garant**QuickTurn esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250606 25/11
GTIN	4045197650375
Árucikk kategória	21U

Leírás**Előny:**

Szerszám nélküli váltólapka csere. **Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be kallantyús rögzítést.** Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen. Állandó szorítóerő, nagy cserepontosság, karbantartásmentes.

belső hűtés: nem

Kés ISO kódja: DDJNR/L 2525M11

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1104..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 48,5 mm

Teljes hossz L: 150 mm

Alátétlapka: 259031 8

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Működő szélesség L ₄	32 mm
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2525M11
Alátétlapka	259031 8
Fejhossz L ₁	48,5 mm
Szárméret	25 mm
Lapkaméret	11 mm
Kallantyú	259038 6

Csavar alátétlapkához	259025 5
Teljes hossz L	150 mm
Sorozat	QuickTurn
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka Típus 8	259031 8
Szorítóköröm Típus 6	259038 6
Csavar alátétlapkához	259174
Csavar alátétlapkához Típus 5	259025 5
Alátétlapka	259211
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítóköröm	259350