

**HELI3MILL sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 63/7mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226486 63/7
GTIN	7291075314144
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 1** sz. (TX10; 3,2 Nm).

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	45 mm
Vágóél Ø D_c	63 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Ø D_3	59 mm
Sorozat	HELI3MILL
Interpolációs marás a_p	2,9 mm

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	125 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	122,4 mm
Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	515,62 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	0,9 fok
Hozzávaló váltólapka	TP..1003..
Vágóélek száma Z	7
Gyártó jelölése	HM390 FTP D063-7-22-10
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 1	229695 1
---	----------