



## HELI3MILL sarokmaró, Hengeres szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 40/4mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	226488 40/4
GTIN	7291075313369
Árucikk kategória	19D

### Leírás

#### Kivitel:

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

#### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229696 1** sz. (IP20; 9,0 Nm).

### Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	79 mm
Ferde bemarkási hossz L az α <sub>max</sub> -hoz	357,26 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	130 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	75 mm
Sorozat	HELI3MILL
Interpolációs marás a <sub>p</sub>	4 mm
Ø D <sub>3</sub>	35,6 mm
Vágóélek száma Z	4
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm

Hozzávaló váltólapka	TD..1505..
Kinyúlási hossz $L_1$	30 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	2,1 fok
Gyártó jelölése	HM390 ETD D040-4-C32-15
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 1	229696 1
--	----------