

Garant**QuickTurn esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250606 20/15
GTIN	4045197650382
Árucikk kategória	21U

Leírás**Előny:**

Szerszám nélküli váltólapka csere. **Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be kallantyús rögzítést.** Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen. Állandó szorítóerő, nagy cserepontosság, karbantartásmentes.

belső hűtés: nem

Kés ISO kódja: DDJNR/L 2025K15

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1506..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 46 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Alátétlapka: 259031 29

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Csavar alátétlapkához	259025 4
Fejhossz L ₁	46 mm
Kallantyú	259038 7
Szárméret	20 mm
Működő szélesség L ₄	32 mm
Kés ISO kódja	DDJNR/L 2025K15
Alátétlapka	259031 29

Lapkaméret	15 mm
Teljes hossz L	125 mm
Sorozat	QuickTurn
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítóköröm	259351
Csavar alátétlapkához Típus 4	259025 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Alátétlapka	259271
Alátétlapka Típus 29	259031 29
Szorítóköröm	259350
Csavar alátétlapkához	259171
Szorítóköröm Típus 6	259038 6
Szorítóköröm Típus 7	259038 7