

**LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 40/6****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221106 40/6
GTIN	7291075393361
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékével rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemarkolás esetén.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D _{max}	79 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	72,6 mm
Hozzávaló váltólapka	XNMU040310..
Ferde bemarkási szög α _{max}	0,9 fok
Vágóélek száma Z	6
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	57,29 mm

Felfogó furat \varnothing	16 mm
Sorozat	LOGIQ4FEED
Fz helikális	0,8
Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Interpolációs marás a_p	0,8 mm
$\varnothing D_3$	32,6 mm
Beállítási szög κ	17 fok
belső hűtés	igen
Gyártó jelölése	FFX4 FD040-6-16-04
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet5 darabos Típus 2	229695 2
--	----------