



KOMET® UniTurn® menet-furatkés, jobbos, L₂ = 15 mm, Ø D_{min} / szabványos menet: 5/M6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	240200 5/M6
GTIN	4047109072541
Árucikk kategória	24S

Leírás

Kivitel:

Szerszámanyag = BK 82.

5-ös mérettől belső hűtőfolyadék ellátással, kisebb átmérők esetén a hűtőfolyadék továbbítása a tartón keresztül történik.

Műszaki leírás

a	4,7 mm
Szár Ø d	8 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	5 mm
f	2,25 mm
s	0,55 mm
Max. emelkedéshez	1 mm
Szabványos menet	M6
belső hűtés	igen
Hozzávaló készsár 240100 sz.	12/8; 16/8
Terméknév attribútum	L ₂ = 15 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	145 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	145 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	130 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	25 m/min	S
GG(G)	alkalmas	45 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételeesen alkalmas		

Tartozék

KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz
(furatkés nélkül) Szár Ø d / furat Ø d1 12/8 mm

240100 12/8

KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz
(furatkés nélkül) Szár Ø d / furat Ø d1 16/8 mm

240100 16/8