



LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 32/5



Rendelési adatok

Rendelés száma	221101 32/5
GTIN	7291075392807
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékéllal rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemenés esetén.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

Műszaki leírás

Beállítási szög κ	17 fok
Vágóél Ø D_c	32 mm
Szár Ø D_s , h6	32 mm
Ø D_3	24,6 mm
Vágóélek száma Z	5
Interpolációs marás a_p	0,8 mm
Ferde bemenési hossz L az α_{max} -hoz	42,97 mm
Sorozat	LOGIQ4FEED
Ferde bemenési szög α_{max}	1,2 fok
Hozzávaló váltólapka	XNMU040310..

belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	63 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	56,6 mm
Teljes hossz L_{ges}	150 mm
Kinyúlási hossz L_1	80 mm
Gyártó jelölése	FFX4 ED32-5-080-W32-04
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómarók

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 2	229695 2
---	----------