

**SYHU 0704ADN, IC830, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222511 ST900
GTIN	7291075311747
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 vágóélel. Nagyméretű, közel sík élszakasz a jó felületminőség érdekében. Pozitív homlokszög az optimális forgácstörés érdekében.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,6$  mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Sorozat	DOVEIQMILL
Előtolás $f_z$ / fog	0,2 mm
Lapkavastagság E	4,76 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Geometria	ADN
Gyártó jelölése	IQ845 SYHU 0704ADN IC830

Váltólapka ISO kód	SYHU 0704ADN
Minőség	IC830
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	130 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		