

 **KOMET**

KOMET® UniTurn® menet-furatkés, jobbos, L₂ = 15 mm, Ø D_{min} / szabványos menet: 8/M12mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 240200 8/M12 |
| GTIN | 4047109072596 |
| Árucikk kategória | 24S |

Leírás

Kivitel:

Szerszámanyag = BK 82.

5-ös mérettől belső hűtőfolyadék ellátással, kisebb átmérők esetén a hűtőfolyadék továbbítása a tartón keresztül történik.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Szabványos menet | M12 |
| Szár Ø d | 8 mm |
| Max. emelkedéshez | 1,75 mm |
| Min. furat Ø-höz D _{min} | 8 mm |
| a | 7,7 mm |
| f | 3,75 mm |
| s | 0,85 mm |
| belső hűtés | igen |
| Hozzávaló készsár 240100 sz. | 12/8; 16/8 |
| Terméknév attribútum | L ₂ = 15 mm |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | alkalmas | 145 m/min | N |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 145 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 130 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 80 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 70 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 65 m/min | P |
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 55 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 55 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 25 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 45 m/min | K |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |
| Száraz | feltételesen alkalmas | | |

Tartozék

KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz
(furatkés nélkül) Szár Ø d / furat Ø d1 16/8 mm

240100 16/8

KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz
(furatkés nélkül) Szár Ø d / furat Ø d1 12/8 mm

240100 12/8