

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 40/15mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250626 40/15
GTIN	4045197650610
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	50 mm
Kés ISO kódja	A40T PDUNR/L15
Középtelődés L ₃	27 mm
Könyökemelő csavar	259018 7
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..
Lapkaméret	15 mm
Rugós csap készlet	259047 2
Rugó készlet	259044 2
Könyökemelő	259015 8
Alátétlapka	259031 28
Teljes hossz L	300 mm
Befogási magasság L ₂	38,5 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D _s	40 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D

belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 3 mm	674242 3
Alátétlapka Típus 28	259031 28
Könyökemelő Típus 8	259015 8
Rugós csap készlet10 darabos Típus 2	259047 2
Rugó készlet10 darabos Típus 2	259044 2
Könyökemelő csavar Típus 7	259018 7
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500