

**TPKT 1003PDR, IC882, Típus: S****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226509 S
GTIN	7291075313567
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Trigon váltólapka 3 helikális vágóélel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sorozat	HELI3MILL
Előtolás f_z	0,1 mm
Cserék / élek száma	3
Váltólapka ISO kód	TPKT 1003PDR
Sarokrádiusz	0,8 mm
Geometria	PDR
Gyártó jelölése	HM390 TPKT 1003PDR IC882

Minőség	IC882
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		