



TorqueVario®-S electric nyomaték csavarhúzó készlet, 19 darabos Teljesen VDE szigetelt, Maximális nyomaték: 500cNm



Rendelési adatok

Rendelés száma	659370 500
GTIN	4010995367916
Árucikk kategória	63K

Leírás

Kivitel:

Fokozatmentesen beállítható nyomaték Torque-Setter beállító szerszámmal (tartozék). A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. Nyél és penge **1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201** szerint. 15 **Slim pengével** = csökkentett penge- és szigetelés átmérő mélyen lévő csavarokhoz és rugós elemekhez (**szigetelés Ø = penge Ø**).

A teljesen tanúsított TorqueVario®-S nyomaték rendszer kontrollált csavarozást és egyidejűleg biztonságot nyújt elektromos eszközöknél. A szerszámkészlet tartalmaz egy ergonomikus kialakítású nyomaték-csavarhúzó markolatot integrált numerikus skálával, 15 slimBitet, egy bittartót, valamint a beállító szerszámot. Minden alkatrész praktikus és áttekinthetően van elhelyezve egy kiváló minőségű és strapabíró táskában. A VDE nyomaték csavarhúzó a 0,8-5,0 Nm között változtatható nyomatéktartományával az alkalmazások széles körét lefedi. A nyomaték kioldásakor tisztán hallható és érzékelhető jel folyamatbiztos nyomatékmechanizmust biztosít, amely véd az anyagkárosodás és az utómunka ellen. A +/- 6%-os kioldási pontosságával a nyomatékszerszám megfelel a DIN EN ISO 6789 követelményeinek. A szigetelt ClicFix bittartó a mechanikus penderögzítéssel biztosítja a 75 mm hosszú slimBitek biztonságos megtartását. Mind a nyomaték csavarhúzó, mind a slimBitek az IEC 60900 nemzetközi szabványnak megfelelő darabvizsgálaton esnek át, és lehetővé teszik a biztonságos munkavégzést az 1.000 V AC-ig terjedő feszültség alatt álló alkatrészekben.

A hagyományos villanyszerelő csavarhúzók pengeátmérője gyakran túl nagy ahhoz, hogy a mélyen lévő csavarokat elérje. A szigetelés eltávolítása azonban nem megengedett, ezen felül veszélyezteti a saját biztonságát. A kifejezetten villamossági felhasználáshoz tervezett

Wiha slimTECHNOLOGY esetén a védőszigetelés a pengébe van integrálva, így akár 33%-kal vékonyabb pengéket is lehetővé tesz. A slimBit-ekkel így a mélyen lévő csavarok és rugóelemek is gond nélkül elérhetőek. A szigetelt slimBitek az IEC 60900 nemzetközi szabványnak megfelelő darabvizsgálaton esnek át, és lehetővé teszik a biztonságos munkavégzést az 1000 V AC-ig terjedő feszültséget vezető alkatrészekben.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Tartalma:

Lapos pengék: 2,5; 3,5; 5,5; 6,5

Pengék Phillips-hez: PH1 és PH2

Penge Pozidrivhoz: PZ1 és PZ2

Penge Torx®-hoz: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25

Pozidriv - lapos (kombi profil): PZ/S1 és PZ/S2 (kombi profil)

Nyomaték csavarhúzó: 1 db

Torque Setter beállító szerszám: 1 db 659931 sz. 1-es méret

Adapter Slim-Bitekhez: 1 db

Figyelem:

A 6 mm slimBitek csak a slimVario® bittartóban és a slimTorque VDE bittartóban (VDE nyomatékrendszer) szabad használni.

Műszaki leírás

Meghúzási irány	Jobbos meghúzás
Visszajelzés	kioldó
A kioldási érték beállítása	beállító skálával
Méréstechnika	mechanikus
Kioldási elv	mechanikus rövid utas kioldás
Maximális nyomaték	500 cNm
Mérési eljárás	Nyomaték
Kijelzés	analóg
Mérési jegyzőkönyv	Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Sorozat	TorqueVario®
Szabvány	DIN EN ISO 6789
Teljes hossz L	138 mm
Nyomatéktartomány	0,8 - 5 Nm

Nyomaték mérési pontossága	±6 %
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Phillipshez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Kombi profilú csavarhúzó, Pozidriv/lapos
Csatlakozó forma	cserélhető penge
A kioldási értékállíthatósága	állítható
Nyomatéktartomány	80 - 500 cNm
Kioldás jelzése	akusztikus
Kioldás jelzése	tapintásos
Átkapcsolható leolvasás	Nm
Jegyzőkönyvezhető adatok	nem
Fixen beállított nyomaték	nem
Termék fajtája	Nyomaték csavarhúzó

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/659370-500>