

**SZMU 080408PNRMM, IC830, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225805 ST1400
GTIN	7291075460407
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Speciális vágóél geometria lágy forgácsoláshoz a megmunkálás alatti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,2 mm
Lapkavastagság E	4,76 mm
Sorozat	NEODO
Sarokrádiusz	0,8 mm
Típus	ST1400
Geometria	PNR-MM

Gyártó jelölése	S890 SZMU 080408PNRMM IC830
Váltólapka ISO kód	SZMU 080408PNRMM
Minőség	IC830
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	190 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		