

**Garant****Esztergalapka CNMG 160612, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma    | 250170 HB7020-2 |
| GTIN              | 4069515016124   |
| Árucikk kategória | 21G             |

**Műszaki leírás**

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 130 - 370 m/min     |
| Sarokrádiusz                               | 1,2 mm              |
| Forgácsolási feltétel                      | enyhén megszakított |
| Forgácstörő                                | SM                  |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Nagyolás-simítás    |
| Típus                                      | HB7020-2            |
| Fő felhasználás                            | P                   |
| Szerszámanyag                              | HM                  |
| Váltólapka ISO kód                         | CNMG 160612         |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,3 - 4 mm          |
| Cserék / élek száma                        | 4                   |

## Adatlap

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Előtolás f     | 0,2 - 0,5 mm/ford,        |
| Tűrés          | M                         |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |