

**TPCT 1003PDR, IC808, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226504 ST900
GTIN	7291075313642
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Trigon váltólapka 3 helikális vágóélel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Műszaki leírás**

Sorozat	HELI3MILL
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	3
Előtolás $f_z$	0,15 mm
Váltólapka ISO kód	TPKT 1003PDR
Geometria	PDR

Gyártó jelölése	HM390 TPCT 1003PDR IC808
Minőség	IC808
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	300 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	240 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	220 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		