


**SZMU 080408PNTR, IC5100, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225808 GG
GTIN	7291075460421
Árucikk kategória	19A

**Leírás****Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Speciális vágóél geometria lágy forgácsoláshoz a megmunkálás alatti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p\max} = 5,0$  mm.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Típus	GG
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás $f_z$ / fog	0,25 mm
Sorozat	NEODO
Lapkavastagság E	4,76 mm
Geometria	PNTR

Gyártó jelölése	S890 SZMU 080408PNTR IC5100
Váltólapka ISO kód	SZMU 080408PNTR
Minőség	IC5100
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
GG	alkalmas	300 m/min	K
GGG	feltételesen alkalmas	240 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		