

Garant**Esztergalapka SCMT 120408, simító megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260750 HB7020-2
GTIN	4069515020985
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	SS
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	SCMT 120408
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 400 m/min

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz