

Garant**Esztergalapka DNMG 150608, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250762 HB7020-2
GTIN	4069515017121
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 370 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Tűrés	M
Cserék / élek száma	4
Típus	HB7020-2
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608

Adatlap

Forgácstörő	SM
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz