


**SZMU 080412PNTR, IC5100, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225809 GG
GTIN	7291075440027
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 8 helikális vágóélel. Speciális vágóél geometria lágy forgácsoláshoz a megmunkálás alatti teljesítményfelvétel csökkentése érdekében.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\ max} = 5,0$ mm.

Műszaki leírás

Sorozat	NEODO
Típus	GG
Lapkavastagság E	4,76 mm
Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás f_z / fog	0,25 mm
Geometria	PNTR

Gyártó jelölése	S890 SZMU 080412PNTR IC5100
Váltólapka ISO kód	SZMU 080412PNTR
Minőség	IC5100
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
GG	alkalmas	300 m/min	K
GGG	feltételesen alkalmas	240 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		