

**TPKT 100320PDR, IC830, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226517 UNI
GTIN	7291075313833
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Trigon váltólapka 3 helikális vágóélel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	3
Sorozat	HELI3MILL
Váltólapka ISO kód	TPKT 100320PDR
Sarokrádiusz	2 mm
Geometria	PDR
Gyártó jelölése	HM390 TPKT 100320PDR IC830
Minőség	IC830

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		