

Garant**Esztergalapka CNMG 160612, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250170 HB7035-2
GTIN	4069515016148
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Tűrés	M
Típus	HB7035-2
Forgácstörő	SM
Váltólapka ISO kód	CNMG 160612
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Cserék / élek száma	4

Adatlap

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 320 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz