

Garant**Esztergalapka SCMT 09T308, simító megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260744 HB7010-2
GTIN	4069515020848
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 500 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Előtolás f	0,07 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	SS
Váltólapka ISO kód	SCMT 09T308
Szerszámanyag	HM

Adatlap

Típus	HB7010-2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz