

Garant**Esztergalapka VC.T 160408, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261459 HB7035-2
GTIN	4069515022729
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 290 m/min
Váltólapka ISO kód	VCMT 160408
Tűrés	M
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Forgácstörő	SM
Cserék / élek száma	2
Típus	HB7035-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított

Adatlap

Fő felhasználás	P
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz