

Garant**Esztergalapka DC.T 11T302, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260458 HB7020-2
GTIN	4069515020589
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	110 - 350 m/min
Forgácsörő	SM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T302
Tűrés	M
Szerszámanyag	HM
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Adatlap

Típus	HB7020-2
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz