

**TDKT 1505PDR, IC845, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226574 ST1400
GTIN	7291075312935
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Trigon váltólapka 3 helikális vágóélel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Előtolás f_z	0,21 mm
Cserék / élek száma	3
Sarokrádiusz	0,8 mm
Típus	ST1400
Sorozat	HELI3MILL
Váltólapka ISO kód	TDKT 1505PDR

Geometria	PDR
Gyártó jelölése	HM390 TDKT 1505PDR IC845
Minőség	IC845
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		