

Garant**Esztergalapka VC.T 160408, közepes megmunkáláshoz****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261459 HB7010-2
GTIN	4069515022682
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Fogásmélység a_p	0,3 - 2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	VCMT 160408
Típus	HB7010-2

Adatlap

Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz