

**TDKT 1505PDR, IC5400, Típus: GGG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226580 GGG
GTIN	7291075312782
Árucikk kategória	19A

Leírás**Kivitel:**

Trigon váltólapka 3 helikális vágóélel. Axiálisan és radiálisan pozitív vágási kialakítás. 90°-os vállak hatékony és precíz megmunkálásához.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sorozat	HELI3MILL
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	3
Előtolás f_z	0,15 mm
Váltólapka ISO kód	TDKT 1505PDR
Geometria	PDR

Gyártó jelölése	HM390 TDKT 1505PDR IC5400
Minőség	IC5400
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	240 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		