

**Ékszorító kétoldalas megmunkálási ráhagyással széles, Menet M × hossz L:
M8X25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	370032 M8X25
GTIN	4059245032891
Árucikk kategória	37K

Leírás**Felhasználás:**

- Az ékfelületek nagy szorítóerőt hoznak létre.
- Az ékszorítók menetes furatokban vagy T-hornyokban használhatók.
- A szorítócsavar becsavarásakor a szorítószegmensek a munkadaraboknak nyomódnak.
- A dupla ékben lévő hosszlyuk lehetővé teszi a mozgást és a tűrés kompenzálását. Eltolási távolság: M8 = ± 0,5 mm; M10 és M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
- Az ékszorítók többszörös befogásokhoz alkalmasak.
- A megmunkálási ráhagyás lehetővé teszi a kontúrhoz igazodó beállítást.

Alapanyag:

Nemesíthető acél dupla ék és befogó szegmensek, edzett, fekete.

Figyelem:

A megmunkálási ráhagyás szorítópofánként 3 mm az M8X25 kivitel és 5 mm az M10X25; M12X40 és M16X60 kivitelek esetében.

Műszaki leírás

Hossz L	25 mm
Menet	M 8

Adatlap

Szélesség B	30 mm
Magasság E	2 mm
Magasság C	15 mm
Maximum A	39,5 mm
Minimum A	36,5 mm
Maximális szorítóerő	11 kN
Termék fajtája	Leszorító