

**DNMG 150604, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250696 CA510
GTIN	4960664698455
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150604 CA510 Minőség: CA510
Forgácstörő: PQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 2,5 mm
Előtolás f : 0,13 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 180 - 590 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 590 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	PQ
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,13 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz