

**DNMG 150604, Minőség: SW05****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250696 SW05
GTIN	4960664629701
Árucikk kategória	25E

Leírás

DNMG 150604 SW05 Minőség: SW05
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 140 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 1 mm
Fő felhasználás	Ti
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	MQ
Sarokrádiusz	0,4 mm

Minőség	SW05
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz