

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / Zeff: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215577 32/3
GTIN	4045197455307
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell. A **211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Ne használja ferde üregmaráshoz és mélységre fúráshoz!

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Effektív élek száma Z_{eff}	3
Teljes hossz L_{ges}	112 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Szár $\varnothing D_s$, h6	32 mm

Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	40 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Kinyúlási hossz L_1	52 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapkák száma	12
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP