


**CCMT 09T304, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260170 IC807
GTIN	7291075424362
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	CCMT 09T304
Fogásmélység a_p	0,5 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 245 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	IC807
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	2
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,08 - 0,3 mm/ford,
Sorozat	ISOTURN
Forgácstörő	M3P
Gyártó jelölése	CCMT 09T304-M3P IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz