

**VCMT 160404, Minőség: IC807****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261392 IC807
GTIN	7291075338362
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Fő felhasználás	P
Forgácstörő	F3P
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 245 m/min
Cserék / élek száma	2
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	IC807
Szerszámanyag	HM

Fogásmélység a_p	0,1 - 1,8 mm
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Sorozat	ISOTURN
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Váltólapka ISO kód	VCMT 160404
Gyártó jelölése	VCMT 160404-F3P IC807
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz