

**CNMG 120408, Minőség: IC6025****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250071 IC6025
GTIN	7291075336450
Árucikk kategória	26B

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Minőség	IC6025
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	F3M
Előtolás $f$	0,1 - 0,3 mm/ford,

Szerszámananyag	HM
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 230 m/min
Gyártó jelölése	CNMG 120408-F3M IC6025
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz