

duMONT**Ékhorony üregelő túske HSS JS9 tűrés, Típus: 4B1****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|--------------|
| Rendelés száma | 290405 4B1 |
| GTIN | 662600444037 |
| Árucikk kategória | 29J |

Leírás**Felhasználás:**

DIN 6885 szerinti ékhoronyok készítéséhez.

Tartalom:

Üregelő túske a szükséges betétekkel együtt.

Figyelem:

- **Nagyobb keménységű anyagok esetén növelje a löketek számát, vagy használjon speciális üregelő tuskét (külön ajánlatkérésre).**
- **A három löketből az 1. és a 2. után a nyomórudat rövid időre meg kell emelni – ekkor az üregelő túske automatikusan beáll.**
- **Bevonattal ellátott üregelő tuskék és collméretes üregelő tuskék külön ajánlatkérésre szállíthatók.**
- **ÜREGELŐ PRÉSEKET a katalógus 2. (Kéziszerszámok és mérőeszközök) kötetében talál.**
- **A28, 32 és 36 méretek külön ajánlatkérésre rövid határidővel szállíthatók.**

Szerszámanyag: HSS

Túskehossz: 172 mm

Ékhorony szélessége: 4 mm

Ékhorony mélysége: 1,8 mm

Furat Ø-höz DIN 6885 szerint: 11 - 12 mm

Üregelési hossz acélban: 8 - 42 mm

Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz: 550 kg

Műszaki leírás

| | |
|---|------------------|
| Ékhorony szélessége | 4 mm |
| Szükséges üregelési nyomás St50-nél és max. üregelési hossz | 550 kg |
| Vágások száma | 2 |
| Tüskehossz | 172 mm |
| Üregelési hossz acélban | 8 - 42 mm |
| Furat Ø-höz DIN 6885 szerint | 11 - 12 mm |
| Ékhorony mélysége | 1,8 mm |
| Hátszélesség | 6,46 mm |
| Szerszámanyag | HSS |
| Termék fajtája | Üregelő szerszám |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu műanyagok | feltételesen alkalmas | | |
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | | |
| Alu > 10% Si | feltételesen alkalmas | | |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | | |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| INOX < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | | |
| GG(G) | alkalmas | | |
| CuZn | alkalmas | | |
| Grafit, GFK, CFK | feltételesen alkalmas | | |
| Olaj | alkalmas | | |

Tartozék

Betét a 290405 – 407 sz. üregelő tuskéhoz Típus 4B1

290410 4B1