


**CNMG 120404, Minőség: IC8250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250270 IC8250
GTIN	7291075329544
Árucikk kategória	26B

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 380 m/min
Minőség	IC8250
Forgácstörő	M3P
Fő felhasználás	P
Cserék / élek száma	4
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Sarokrádiusz	0,4 mm
Szerszámananyag	HM
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Gyártó jelölése	CNMG 120404-M3P IC8250
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz