

**Hidroplasztikus hosszabbító, L = 150 mm, Szár Ø d / befogási Ø D1: 20/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302375 20/12
GTIN	2050001740946
Árucikk kategória	33W

**Leírás****Kivitel:**

Axiális hosszúság-beállítással. Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.

**Felhasználás:**

Hidroplasztikus- és szorítópatronos befogókhoz alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Szár Ø d	20 mm
L <sub>1</sub>	46 mm
Állítási út V	10 mm
Menet M	M10x1
Befogási Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Külső Ø D	25 mm
Teljes hossz L	150 mm
Terméknév attribútum	L = 150 mm
Termék fajtája	Hidroplasztikus befogótkmány tartozékok

**Tartozék**

Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 6 mm	302140 6
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 3 mm	302140 3
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 4 mm	302140 4
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 3 mm	302135 3
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 6 mm	302135 6
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 8 mm	302135 8
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 4 mm	302135 4
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 8 mm	302140 8
Hasított közperselytömített Befogási Ø D1 5 mm	302140 5
Hasított közperselyHütéssel Befogási Ø D1 5 mm	302135 5