


**CNMG 120404, Minőség: IC8250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250070 IC8250
GTIN	7291075319668
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,4 - 3,5 mm
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	F3P
Cserék / élek száma	4
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 380 m/min
Fő felhasználás	P

Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Minőség	IC8250
Gyártó jelölése	CNMG 120404-F3P IC8250
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz