

**CNMG 120404, Minőség: IC6015****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 250070 IC6015 |
| GTIN              | 7291075336382 |
| Árucikk kategória | 26B           |

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

|  |                 |
|--|-----------------|
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 140 - 300 m/min |
| Simító / nagyoló hozzárendelés             | Simítás         |
| Minőség                                    | IC6015          |
| Forgácstörő                                | F3M             |
| Fogásmélység $a_p$                         | 0,1 - 1,5 mm    |
| Forgácsolási feltétel                      | folyamatos      |
| Szerszámanyag                              | HM              |
| Fő felhasználás                            | M               |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Sarokrídusz         | 0,4 mm                    |
| Cserék / élek száma | 4                         |
| Váltólapka ISO kód  | CNMG 120404               |
| Előtolás f          | 0,1 - 0,3 mm/ford,        |
| Gyártó jelölése     | CNMG 120404-F3M IC6015    |
| Termék fajtája      | Váltólapka esztergáláshoz |