


**CNMG 120412, Minőség: IC8250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250272 IC8250
GTIN	7291075329551
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácstörő	M3P
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 380 m/min
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított

Fő felhasználás	P
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Minőség	IC8250
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése	CNMG 120412-M3P IC8250
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz