

**CNMG 120412, Minőség: IC6025****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250272 IC6025
GTIN	7291075305777
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Fő felhasználás	M
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 230 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	IC6025
Cserék / élek száma	4
Sarokrádiusz	1,2 mm
Váltólapka ISO kód	CNMG 120412

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Forgácstörő	M3M
Előtolás f	0,17 - 0,5 mm/ford,
Gyártó jelölése	CNMG 120412-M3M IC6025
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz