

**Magfúró HSS Fogásmélység 30 mm, TiAlN, Ø DC: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	118802 12
GTIN	4069515029148
Árucikk kategória	12D

Leírás**Kivitel:**

Az összes kapható mágneses fúrógéphez megfelelő. Nagyon jó forgácsolás az optimalizált vágóél-geometria miatt. Könnyen utánkösörülhető. Weldon-szárral – Ø **19 mm**.

HSS speciális TiAlN bevonattal a jobb forgácsoló tulajdonságok érdekében (élrátét képződés elkerülése).

Felhasználás:

Mobil mágneses vagy helyhez kötött oszlopos fúrógépeken nagy furatok készítésére szerkezeti acélokban. A magfúró csak egy vékony anyaggyűrűt forgácsol ki. A furatmagot egy rugóerővel működtetett kivetőcsap löki ki.

Tartalom:

Kivetőcsap **nélkül**.

Figyelem:

A magfúró kenéséhez nagy teljesítményű vágóolaj ajánlott (lásd 084210 sz.).

Műszaki leírás

Teljes hossz L	60,5 mm
Névleges Ø D _c	12 mm
Szár Ø	19,05 mm
Fogásmélység	30 mm
Bevonat	TiAlN
Szerszámananyag	HSS

Szabvány	Gyári szabvány
Szár	Weldon szár
Termék fajtája	Magfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas		
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas		
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas		
GG	alkalmas		
GGG	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		