

**DNMG 150604, Minőség: IC8250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250730 IC8250
GTIN	7291075320015
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 380 m/min
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Fogásmélység a_p	0,4 - 3,5 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,08 - 0,25 mm/ford,

Sarokrídusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	F3P
Minőség	IC8250
Gyártó jelölése	DNMG 150604-F3P IC8250
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz