

**DNMG 150604, Minőség: IC6025****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250730 IC6025
GTIN	7291075341898
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Forgácstörő	F3M
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	0,1 - 1,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Minőség	IC6025
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 230 m/min

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Gyártó jelölése	DNMG 150604-F3M IC6025
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz