

**CNMG 120408, Minőség: IC6025****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250271 IC6025
GTIN	7291075305616
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 230 m/min
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Sarokrádiusz	0,85 mm
Cserék / élek száma	4
Forgácstörő	M3M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	IC6025
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408

Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	M
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Előtolás f	0,17 - 0,5 mm/ford,
Gyártó jelölése	CNMG 120408-M3M IC6025
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz