

**DNMG 150604, Minőség: IC8150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250730 IC8150
GTIN	7291075319989
Árucikk kategória	26B

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	DNMG 150604
Forgácstörő	F3P
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	180 - 400 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fogásmélység $a_p$	0,4 - 3,5 mm

Előtolás f	0,08 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Minőség	IC8150
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Gyártó jelölése	DNMG 150604-F3P IC8150
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz