

**DNMG 150612, Minőség: IC8150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250811 IC8150
GTIN	7291075329858
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Sarokrádiusz	1,2 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 400 m/min
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Szerszámanyag	HM

Fő felhasználás	P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Minőség	IC8150
Forgácstörő	M3P
Gyártó jelölése	DNMG 150612-M3P IC8150
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz