

**DNMG 150608, Minőség: IC6025****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250810 IC6025
GTIN	7291075305104
Árucikk kategória	26B

Leírás**Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Műszaki leírás

Forgácstörő	M3M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Előtolás f	0,17 - 0,5 mm/ford,

Sarokrídusz	0,8 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 230 m/min
Minőség	IC6025
Szerszámanyag	HM
Gyártó jelölése	DNMG 150608-M3M IC6025
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz