

**DNMG 150608, Minőség: IC8250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250810 IC8250
GTIN	7291075329872
Árucikk kategória	26B

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Minőség	IC8250
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	4
Forgácstörő	M3P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm

Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 380 m/min
Gyártó jelölése	DNMG 150608-M3P IC8250
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz