


**WNMG 080404, Minőség: IC8250****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 251990 IC8250 |
| GTIN              | 7291075319385 |
| Árucikk kategória | 26B           |

**Leírás****Figyelem:**

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

**Műszaki leírás**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Fő felhasználás                | P                    |
| Minőség                        | IC8250               |
| Forgácsolási feltétel          | enyhén megszakított  |
| Cserék / élek száma            | 6                    |
| Váltólapka ISO kód             | WNMG 080404          |
| Fogásmélység $a_p$             | 0,4 - 2,5 mm         |
| Sarokrádiusz                   | 0,4 mm               |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás              |
| Előtolás f                     | 0,08 - 0,25 mm/ford, |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Szerszámananyag                            | HM                        |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$ | 150 - 380 m/min           |
| Forgácstörő                                | F3P                       |
| Gyártó jelölése                            | WNMG 080404-F3P IC8250    |
| Termék fajtája                             | Váltólapka esztergáláshoz |